



Of je nu op zoek bent naar extra warmte in je woon- of slaapkamer, of misschien in een kantooromgeving, de vrijstaande Select S3 slimme infraroodverwarming is de perfecte draagbare ruimteverwarming voor een comfortabele warmte. De Select S3 heeft een uniek ontwerp en verwarmt vanaf 3 zijdes voor een bredere verspreiding van de warmte en het nabootsen van het zachte, knusse gevoel van rond een vuur zitten. Met 900W is de Select S3 perfect voor koudere avonden of als je een grotere zone wil verwarmen zonder een permanente verwarming te installeren.

De Select S3 heeft een geïntegreerde touchscreen bediening op de bovenkant en daarmee kan je eenvoudig tijd en temperatuur instellen. De ingebouwde WiFi maakt ook SmartLife App-bediening op afstand mogelijk, met optionele spraakbediening via Alexa of Google Assistent.

De Select S3 is verkrijgbaar met 5 jaar garantie en beschikt ook over interne thermische beveiligingssensoren en een handvat voor het geval je de verwarming wil verplaatsen. De Select S3 vrijstaande infraroodverwarming voldoet volledig aan de Europese wetgeving voor energiebesparing (Lot 20).

#### Beschikbare modellen

Modelnummer	Afmetingen	Gewicht	Vermogen	Verwamd Oppervlak*
HS900S3-EU	111 x 30 cm	16 kg	900 W	Tot 15 m <sup>2</sup>

De verwarmde gebieden zijn slechts een indicatie. Het werkelijke verwarmde gebied hangt af van het warmteverlies van de kamer, dat door veel factoren wordt beïnvloed, waaronder het type constructie, buitenmuren, raamoppervlak en isolatieniveaus. Gebruik altijd de Herschel online calculator of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.



#### Technische specificaties

Oppervlak	Frameeloos, Staal met poedercoating
Kleur	Wit 9003
Achterzijde heater	Plaatstaal, poedercoating
Oppervlaktetemperatuur	95 - 110°C
Spanning	220 - 240V 50 Hz
Beschermingsklasse	IP44
Aansluitkabel	1.8m
Installatie	Vrijstaand
Certificaties	
Garantie	5 jaar

#### Belangrijk

De Select S3 vrijstaande infraroodverwarming wordt geleverd met voetjes die gebruikt moeten worden. Het toestel wordt geleverd met een stekker en kan worden aangesloten op een beschikbaar stopcontact. Raadpleeg voor gebruik de installatie-instructies voor alle details.

